

アルボンP-800の特殊配合

ノンスリップの配合

骨材#60

(350mm 缶 / 80g)

(1Kgに対して)

浴室床 (1杯弱) 70g前後

普通のノンスリップ(1杯) 80g前後

ややきついノンスリップ 90g前後

(1杯+1/3)

骨材#80

(350mm 缶 / 75g)

ややきついノンスリップ

(1杯)

70g

きついノンスリップ

(1杯と4分の1)

80g

アルボンP-800を先に混合攪拌して
から骨材を混合するようにしてください

コテムラ、コテ跡は気にせず塗布してく
ださいコテ跡はやがて自然に消えます
仕上げ用角ゴテを使用して下さい。

増粘材の配合

セピオライトLFC-30

(350mm 缶 / 60g)

巾木、立ち上がり

(1Kgに対して)

夏 期 30°C以上 (3杯前後) 180g

25°C前後 (2杯前後) 120g

春 秋 期 20°C前後 (1杯と半分前後) 90g

冬 期 10°C前後 (1杯前後) 60g

季節の気温差によって配合量が変わります

規定の混合量で配合すると混合粘度は
かなり固くなりますが、コテ跡は必ず消え
ます思い切り固練りをしてください
ゴムヘラ、均しバッカーを使用して下さい

※ 入れ過ぎと思うくらい入れて
ください

骨材#80(15g)

骨材#60(20g)

30mm

350mm 缶 ジュース缶

配合量は本塗装前に試し塗
りをしてから決定してください

※この配合をきっちり守ってください
自分判断で少なく配合すると特に
セピオライトの配合ではダレムラ
が出てしまったりのクレームとなっ
てしまいます。

120mm